



# Coussin cervical

## Gamme DEYNAtec®

Complexe mousse haute résilience et billes de polypropylène

### Description

Calage de la tête et de la nuque en position assise ou allongée

### Zones et positions d'usage

|                     |   |
|---------------------|---|
| TÊTE                | × |
| DOS                 |   |
| MEMBRE SUPÉRIEUR    |   |
| BASSIN              |   |
| MEMBRE INFÉRIEUR    |   |
| DECHARGE TALONNIÈRE |   |
| POSITION ALLONGÉE   | × |
| POSITION ASSISE     | × |

### Objectifs thérapeutiques

Prévention des douleurs cervicales, Réduction des tensions musculaires, Maintien de la tête en position neutre, Confort lors des soins ou de repos



✓ Calage de la nuque en position assise



✓ Calage de la tête et de la nuque en position allongée

## CARACTERISTIQUES



Diamètre: 50 cm



REF : 72387



Housse ignifugée M1



Code LPP : **6284599**



Housse déhoussable et lavable à 90°C



Nettoyage au détergent-désinfectant à pH neutre et sans chlore.



classe I







03 65 67 55 35  
contact@deyna.fr  
www.deyna.fr

### Technologie DEYNAtec®

DEYNAtec® est un complexage de billes polypropylène et de mousse en polyuréthane Haute Résilience

Norme: Label OEKO-TEX standard classe 1

#### Les avantages de DEYNAtec®

La technologie DEYNAtec® est étudiée afin de garantir durabilité, maintien et confort dans le temps. L'association mousse Haute Résilience / billes de polypropylène réduit efficacement les concentrations d'humidité et de chaleur sur des zones spécifiques, améliorant ainsi la prévention des escarres. Elle limite également le phénomène de compaction du rembourrage, le coussin retrouvant ainsi sa forme initiale rapidement. La présence de cette mousse de qualité limite le phénomène désagréable de bruit qu'on peut retrouver lors des mouvements générés avec des coussins aux billes de polystyrène.

#### Les avantages de la mousse Haute Résilience

La mousse DEYNAtec® Haute Résilience offre un soulagement de la position mais apporte également confort, stabilité et effet mémoire.

#### Les avantages de la bille polypropylène

La bille DEYNAtec® garantit une légèreté, durabilité et forte résilience. Elle limite également les concentrations d'humidité et de chaleur.



| Remplissage                                                                                                                                       | Souplesse | Durabilité | Résilience | Confort | Economique |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------|------------|
|  Billes de polystyrène                                         | o         | +          | o          | +       | +++        |
|  Microbilles polystyrène                                       | o         | +          | o          | +       | +++        |
|  Complexage billes polypropylène/microfibre creuse en silicone | ++        | ++         | ++         | +++     | ++         |
|  Technologie DEYNAtec®                                         | +++       | +++        | +++        | +++     | ++         |

Tableau comparatif des remplissages de coussin de positionnement standard du marché

## Technologie DEYNAmics®

Tissu alliant confort et  
technicité

**NORME  
M1 (non  
inflammable)**

**Housses  
garanties  
2 ans**

### Un tissu adapté au milieu médical

Les housses DEYNAmics sont déhoussables permettant une hygiène parfaite adaptée au milieu hospitalier. Elles sont lavables en machine à 90°C ou en surface avec un nettoyeur / désinfectant sans chlore. Elles sont également soumises à des tests d'inflammabilité, nos coussins sont donc entièrement ignifugés M1.

### Un tissu technique

La housse DEYNAmics 180g/m<sup>2</sup> en polyester enduction polyuréthane bi-stretch, respirante, imperméable et garantie 2 ans. Elle offre une protection du zip assurant une hygiène interne parfaite du coussin.

| DEYNAmics®                           | Valeur                    | Bénéfice produit                                                          |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Poids                                | 180 g/m <sup>2</sup>      | Bénéfice produit<br>Résistance et souplesse                               |
| Résistance<br>Déchirure              | 55 Newton                 | Résistance                                                                |
| Imperméabilité avant/après<br>lavage | Identique                 | Conservation de<br>l'imperméabilité après lavage                          |
| Inflammabilité                       | M1                        | Non-inflammabilité ainsi que le non<br>dégagement de fumée en cas de feu. |
| Respirabilité<br>37°C/65%            | 400 g/m <sup>2</sup> /24h | Bonne respirabilité du tissu                                              |

Tableau des propriétés